

Senzor optic retro-reflexiv

OSP-FPKG

Articol scos din productie

Articole alternative: O4P500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 timer-ul potentiometrului
2 potențiomtru sensibilitate
Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	25; ((24 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5



Senzor optic retro-reflexiv

OSP-FPKG

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250	
Frecventa de comutare DC	[Hz]	100	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină		da	
Raza de detecție			
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	6; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)	
Distanța ajustabilă		da	
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60	
Protecție		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	634	
Date mecanice			
Greutate	[g]	275,2	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	80 x 28 x 95	
Materiale		PPO modificat	
Material lentila		Sticlă	
Aliniere lentila		optică laterală	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20210	
		Șurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

OS5031



Senzor optic retro-reflexiv

OSP-FPKG

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5

Racord

