


Senzor optic retro-reflexiv

OSP-FNKG/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 timer-ul potentiometrului
2 potențiomtru sensibilitate
Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	25; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	40
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor optic retro-reflexiv

OSP-FNKG/T

Protecție suprasarcina		da	
Funcție timp		[s]	0,01...5
Raza de detectie			
Rază de acțiune		[m]	< 6; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabila			da
Disponibil #i cu filtru de polarizare			da
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...60
Protecție			IP 65
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa			rectangular
Dimensiuni		[mm]	80 x 28 x 95
Materiale			PPO modificat
Material lentila			Sticlă
Afișaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare	
		Șurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare			1 buc.
Conectare electrică			
terminale: ...1,5 mm²			
Racord			

