


Senzor de tip bariera emitor

OTS-00KG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OT5008

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 potențiomtru
câte o diodă de emiterie în optica superioară și inferioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie


Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 10



Senzor de tip bariera emitor

OTS-00KG/6M

Distanța ajustabila	nu	
Diametrul maxim al spotului [mm]	524	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...60	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni [mm]	75 x 19 x 30	
Materiale	PBT	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20441 Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
Racord		



BN = Culoarele conecticii : maro
 BU = albastru