


Senzor de tip bariera receptor

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OT5009

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Clasa de protectie	I
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	150
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor de tip bariera receptor

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Racord

