


Senzor optic retro-reflexiv

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OT5013

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică inferioară
Emițător în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...36 DC
Consum de energie [mA]	40; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	100



Senzor optic retro-reflexiv

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție	
Rază de acțiune [m]	0,15...5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	da
Domeniu lungime de undă [μm]	< 7

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-10...50
Protecție	IP 65

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	75 x 19 x 30
Materiale	PBT
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzor optic retro-reflexiv

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

Racord

