


Senzor de tip bariera emitor

OGS-000W/LS/CUBE

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular cu filet M18

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...60
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Consum de energie	[mA]	< 5
Clasa de protectie		II; (double insulated)
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	633

Raza de detectie

Emitator / receptor		Emita#or
Rază de acțiune	[m]	< 20
Distanța ajustabilă		nu
Diametrul maxim al spotului	[mm]	800
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisie	Clasa B



Senzor de tip bariera emitor

OGS-000W/LS/CUBE

Date mecanice		
Greutate	[g]	59,5
Carcasa		rectangular cu filet M18
Dimensiuni	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		Zinc turnat sub presiune; PEI
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde

Conectare electrică	
Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida

Accesorii	
Articole livrate	piulita de blocare: 1


Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
---------------------	--

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C



Racord

Indicații : siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A actionare rapida