


Senzor de tip bariera emitor

OGS-00KG/6M



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie

Raza de detecție

Emitator / receptor	Emitator
Rază de acțiune [m]	< 20
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	800
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	755

Date mecanice


Greutate [g]	245,8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	Capsula: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM



Senzor de tip bariera emitor

OGS-OOKG/6M

Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Racord		



BN =
BU =

Culorile conecticii :
maro
albastru



diagrame si grafice

curba de crestere in exces

