


Senzor culoare

ODC-MPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5C500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Obiectiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie; Lumină verde; lumină albastră
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Aplicatie	recunoasterea culorii; retro-reflective operation; operare de reflexie difuză
-----------	---

Date electrice

Tensiune de lucru	[V] 12...30 DC; (Pulsatie reziduala maxima: 5 Vss)
-------------------	--



Senzor culoare

ODC-MPKG/US-100

Consum de energie	[mA]	80
Clasa de protecție		II
Tip lumină		Lumină roșie; Lumină verde; lumină albastră
Tip. pe viață	[h]	100000
Temperatura de referință pentru durata de viață	[°C]	25
Iesiri		
Model electric		PNP
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC	[V]	2
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC	[mA]	100
Frecvența de comutare DC	[Hz]	1000
Raza de detecție		
Rază de acțiune	[m]	0,1...0,25; (retro-reflexive operation)
Domeniu	[mm]	< 12,5; (operare de reflexie difuză ± 2)
Max. Înălțimea spotului luminos	[mm]	2
Înălțimea maximă a spotului	[mm]	4
Dimensiunile spotului de lumină se referă la		Domeniu
Timpi de răspuns		
Timp răspuns	[s]	0,7
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...55
Protecție		IP 67
Imunitate Max. la lumina externă	[klx]	20
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	53 x 30 x 80
Materiale		Zinc turnat sub presiune
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Senzor culoare


ODC-MPKG/US-100

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord



2	declansarea activarii AT
5	Eingang "External Teach"