




Senzor culoare

ODC-MPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1   Objektiv
- 2   Wahlschalter Farbtoleranz
- 3   Programmwahlschalter
- 4   Teach-Taste

| Caracteristicile produsului |                                                                               |                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tip lumină                  | Lumină roșie; Lumină verde; lumină albastră                                   |                                                |
| Carcasa                     | rectangular                                                                   |                                                |
| Aplicatie                   |                                                                               |                                                |
| Aplicatie                   | recunoasterea culorii; retro-reflective operation; operare de reflexie difuză |                                                |
| Date electrice              |                                                                               |                                                |
| Tensiune de lucru           | [V]                                                                           | 12...30 DC; (Pulsatie reziduala maxima: 5 Vss) |
| Consum de energie           | [mA]                                                                          | 80                                             |
| Clasa de protectie          | II                                                                            |                                                |
| Tip lumină                  | Lumină roșie; Lumină verde; lumină albastră                                   |                                                |



## Senzor culoare

ODC-MPKG/US-100

|                                                 |      |        |
|-------------------------------------------------|------|--------|
| Tip. pe viata                                   | [h]  | 100000 |
| Temperatura de referinta pentru durata de viata | [°C] | 25     |

## Iesiri

|                                                   |      |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|
| Model electric                                    |      | PNP |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC | [V]  | 2   |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC      | [mA] | 100 |
| Frecventa de comutare DC                          | [Hz] | 300 |

## Raza de detectie

|                                              |      |                                          |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| Rază de acțiune                              | [m]  | 0,1...0,25; (retro-reflective operation) |
| Domeniu                                      | [mm] | < 12,5; (operare de reflexie difuză ± 2) |
| Max. Inaltimea spotului luminos              | [mm] | 2                                        |
| Inaltimea maximă a spotului                  | [mm] | 4                                        |
| Dimensiunile spotului de lumina se refera la |      | Domeniu                                  |

## Timpi de raspuns

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| Timp răspuns | [s] | < 2,5 |
|--------------|-----|-------|

## Condițiile mediului

|                                  |       |          |
|----------------------------------|-------|----------|
| Temperatură de ambianță          | [°C]  | -10...55 |
| Protectie                        |       | IP 67    |
| Imunitate Max. la lumina externa | [klx] | 20       |

## Teste / certificari

|                           |              |  |
|---------------------------|--------------|--|
| Ecranare electromagnetica | EN 60947-5-2 |  |
|---------------------------|--------------|--|

## Date mecanice

|                  |      |                          |
|------------------|------|--------------------------|
| Carcasa          |      | rectangular              |
| Dimensiuni       | [mm] | 53 x 30 x 80             |
| Materiale        |      | Zinc turnat sub presiune |
| Material lentila |      | Sticlă                   |

## Afisaj / elemente de operare


|         |         |                 |
|---------|---------|-----------------|
| Display | Operare | 1 x LED, verde  |
|         | functie | 1 x LED, galben |

## Observatii

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Unitate de ambalare |  | 1 buc. |
|---------------------|--|--------|

## Conectare electrică


Conector: 1 x M12; codificare: A



## Senzor culoare

ODC-MPKG/US-100

### Racord



|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT        |
| 5 | Eingang "External Teach" |