

Senzor reflexiv difuz

OUT-HNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Domeniu [mm]	1...200; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Distanța ajustabila	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	180
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
------------------------------	----------



Senzor reflexiv difuz

OUT-HNKG

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari	
---------------------	--

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------

Date mecanice	
---------------	--

Greutate	[g]	0,15
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 51
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă

Afisaj / elemente de operare	
------------------------------	--

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii	
-----------	--

Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20211
------------------	----------------------------


Observații	
------------	--

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică	
---------------------	--

Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord	
--------	--



BN = maro
 BU = albastru
 BK = negru

Culorile conecticii :



diagrame si grafice

curba de crestere in exces

