



Senzor de tip bariera receptor

OEE-V/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OE0005

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010
Clasa de protecție	III
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu

Raza de detecție

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 1

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Protecție	IP 67



Senzor de tip bariera receptor

OEE-V/6M

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	49633
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1
Desemnarea firului		M8 x 1
Materiale		alama nichelată
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Racord		



WH = Culoarele conecticii :
screen = alb
 Ecran