



Senzor reflexiv difuz

OUT-HNKG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Receptor în optică superioară
Emitător în optică inferioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Funcții de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie


Domeniu [mm]	1...200; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Distanța ajustabilă	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	180
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare



Senzor reflexiv difuz

OUT-HNKG/6M

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,297
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 51
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20211	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Racord		



BN = Culorile conecticii :
 BU = maro
 BK = albastru
 negru



Senzor reflexiv difuz

OUT-HNKG/6M

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

