


Senzor de tip bariera emitor

OFS-00KG



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 4
Diametrul maxim al spotului [mm]	700
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	1597

Date mecanice


Greutate [g]	72,3
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 60
Desemnarea firului	M12 x 1



Senzor de tip bariera emitor

OFS-00KG

Materiale	alama nichelată	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Racord		



BN = Culorile conecticii :
 BU = maro
 albastru