

OFP-FPKG/US-100



Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Ieșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	320
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor optic retro-reflexiv


OFP-FPKG/US-100

Raza de detectie		
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	0,2...0,8; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabila		da
Diametrul maxim al spotului	[mm]	70
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	615
Date mecanice		
Greutate	[g]	40,3
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 74
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2 Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

Senzor optic retro-reflexiv

OFP-FPKG/US-100

Racord



2 leșirea funcției de control

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

