


Amplificator fibră optică

OUF-HPKG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	< 35; ((24 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]	< 0,12; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	< 40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificari


Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------



Amplificator fibră optică

OUF-HPKG/6M

MTTF	[ani]	653	
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 56	
Materiale		PPO modificat	
Aliniere lentila		optică laterală	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben	
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20211	
		Șurubelniță	
Observații			
Observații		Light ON corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera	
		corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz	
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Racord			



BN = Culorile conecticii :
 BU = maro
 BK = albastru
 negru



Amplificator fibră optică

OUF-HPKG/6M

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

