




Amplificator fibră optică

OUF-HPKG/US-100-DPS



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa		rectangular
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	35; ((24 V))
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversă		da
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă	[nm]	880
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Raza de detecție		
Rază de acțiune	[m]	0...0,12; (Barieră optică)
Domeniu	[mm]	0...40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65



Amplificator fibră optică

OUF-HPKG/US-100-DPS

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	653

Date mecanice		
Greutate	[g]	75,5
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20211 Șurubelniță


Observații	
Observații	Light ON corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord





Amplificator fibră optică

OUF-HPKG/US-100-DPS

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

