


Amplificator fibră optică

OUF-DPKG/US-100-DPO



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	0...0,12; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	0...40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------



Amplificator fibră optică

OUF-DPKG/US-100-DPO

MTTF	[ani]	583
------	-------	-----

Date mecanice

Greutate	[g]	75
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20211
	Șurubelniță

Observații


Observații	Dark ON corespunde funcției de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera corespunde funcției de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord





Amplificator fibră optică

OUF-DPKG/US-100-DPO

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

