




Senzor de tip bariera receptor

OUE-DPKG/US-100-DPS



Receptor în optică superioară



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	140
Protectie la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune	[m]	< 6
Distanța ajustabila		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80



Senzor de tip bariera receptor

OUE-DPKG/US-100-DPS


Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
MTTF [ani]		618	
Date mecanice			
Greutate [g]		73	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni [mm]		28 x 16 x 51	
Materiale		PPO modificat	
Material lentila		Sticlă	
Aliniere lentila		optică laterală	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20211	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord





Senzor de tip bariera receptor

OUE-DPKG/US-100-DPS

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

