


Senzor optic retro-reflexiv

OUP-DPKG/US-100-DPS



Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m]	0,15...1,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	475

Senzor optic retro-reflexiv

OUP-DPKG/US-100-DPS

Racord



diagrame si grafice

curba de crestere in exces

