



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OG0040

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	90...250 AC/DC
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri


Functii de iesire		Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	9,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	9,5
Curent sarcină minim	[mA]	10
Curent de scurgere Max.	[mA]	5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	50
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)



Senzor reflexiv difuz

OGT-DBOA/90-250V

Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Frecvența de comutare DC	[Hz]	70
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detecție		
Domeniu	[mm]	< 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		alama nichelată
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Racord		



BN = Culoare conecției : maro
 BU = albastru