

Senzor optic retro-reflexiv

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2; ((PNP) / < 1 (NPN))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]	< 3; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 67



Senzor optic retro-reflexiv

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 51
Materiale	PPE modificat	
Material lentila	Sticlă	
Afişaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcţionare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Racord		



BK = Culorile conecticii :
 BN = negru
 BU = maro
 WH = albastru
 alb