


Amplificator fibră optică

OGF-HBOA/90-250V

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Date electrice

Frecvența AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	90...250 AC/DC
Clasa de protecție		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă	[nm]	880

Iesiri

Functii de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	9,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	9,5
Curent sarcină minim	[mA]	10
Curent de scurgere Max.	[mA]	5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	50
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Frecvența de comutare DC	[Hz]	70
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Raza de detecție

Rază de acțiune	[m]	0...0,08; (Barieră optică)
Domeniu	[mm]	0...15; (Senzor reflexiv difuz)

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65



Amplificator fibră optică

OGF-HBOA/90-250V

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	alama nichelată	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
	piuliță olandeză	
Observații		
Observații	Light ON corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera	
	corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Racord		



BN = Culoarele conecticii : maro
 BU = albastru