




Senzor de tip bariera receptor

OUE-HNKG/US-100-DNO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OU5009

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică superioară

Caracteristicile produsului

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...50 DC
Consum de energie [mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	140
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 6
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 67



Senzor de tip bariera receptor

OUE-HNKG/US-100-DNO

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	28 x 16 x 51
Materiale	PPO modificat
Material lentila	Sticla

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de functionare	1 x LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	Unghi de fixare

Observatii	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrica

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

