

## Senzor optic retro-reflexiv

OUP-HPKG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OU5080

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică superioară  
Emitător în optică inferioară



## Caracteristicile produsului

|            |              |
|------------|--------------|
| Tip lumină | Lumină roșie |
| Carcasa    | rectangular  |

## Aplicatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Caracteristici speciale  | Filtru de polarizare        |
| Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |

## Date electrice

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...55 DC   |
| Consum de energie [mA]          | 30; ((24 V)) |
| Clasa de protectie              | II           |
| Protectie la polaritate inversa | da           |
| Tip lumină                      | Lumină roșie |
| Lungime de unda [nm]            | 660          |

## Iesiri

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                        | PNP                  |
| Functii de iesire                                     | Light ON             |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                  |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 250                  |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 160                  |
| Protectie la scurtcircuit                             | da                   |
| Tipul protectiei la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri |
| Protectie suprasarcina                                | da                   |

## Raza de detectie


|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Rază de acțiune [m] | 0,15...1,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
| Distanța ajustabilă | da                                          |



## Senzor optic retro-reflexiv

OUP-HPKG/6M

|                                              |      |                                |                 |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|
| Diametrul maxim al spotului                  | [mm] | 475                            |                 |
| Dimensiunile spotului de lumina se refera la |      | la distanță maximă de atingere |                 |
| Disponibil #i cu filtru de polarizare        |      | da                             |                 |
| Condițiile mediului                          |      |                                |                 |
| Temperatură de ambianță                      | [°C] | -25...60                       |                 |
| Protectie                                    |      | IP 67                          |                 |
| Teste / certificari                          |      |                                |                 |
| Ecranare electromagnetica                    |      | EN 60947-5-2                   |                 |
|                                              |      | EN 55011                       | Clasa B         |
| Date mecanice                                |      |                                |                 |
| Carcasa                                      |      | rectangular                    |                 |
| Dimensiuni                                   | [mm] | 28 x 16 x 51                   |                 |
| Materiale                                    |      | PPO modificat                  |                 |
| Material lentila                             |      | Sticlă                         |                 |
| Afisaj / elemente de operare                 |      |                                |                 |
| Display                                      |      | Stare de funcționare           | 1 x LED, galben |
| Accesorii                                    |      |                                |                 |
| Articole livrate                             |      | Unghi de fixare: 1, E20211     |                 |
| Observații                                   |      |                                |                 |
| Unitate de ambalare                          |      | 1 buc.                         |                 |
| Conectare electrică                          |      |                                |                 |
| Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²               |      |                                |                 |
| Racord                                       |      |                                |                 |



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru



### diagrame si grafice

curba de crestere in exces

