



Senzor optic retro-reflexiv

OGP-DBOA



1 Butoane



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Capsula		Formă constructivă filet
Aplicatie		
Caracteristici speciale		Filtru de polarizare
Principiu de functionare		Senzor optic retro-reflexiv
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	660
Iesiri		
Functii de iesire		Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	8
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	8
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	1,7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25
Frecventa de comutare DC	[Hz]	25
Testat pentru scurtcircuit		nu



Senzor optic retro-reflexiv

OGP-DBOA

Protecție suprasarcina	nu	
Raza de detectie		
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m]	3; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)	
Distanța ajustabila	da	
Diametrul maxim al spotului [mm]	262	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere	
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF [ani]	339	
Date mecanice		
Greutate [g]	122,6	
Capsula	Formă constructivă filet	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 78,5	
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	PBT	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	funcție	1 x LED, roșu iluminare intermitenta
Conectare electrică		
Protecție necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida	
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare	1 buc.	


Senzor optic retro-reflexiv

OGP-DBOA

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord



Indicații : siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acțiune rapidă

Culorile conecției :

BN = maro
BU = albastru

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

