


Senzor de temperatura in infrarosu

OWL-7506-ABOA

Articol scos din productie

Articole alternative: TW7001 + E35065

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Carcasa	cilindric
---------	-----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...250 AC/DC
Protecție la schimbarea polarității	nu

Iesiri

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	10,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	10,5
Curent sarcină minim [mA]	15
Curent de scurgere Max. [mA]	7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	50
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]	20
Frecvența de comutare DC [Hz]	25
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu




Senzor de temperatura in infrarosu


OWL-7506-ABOA

Raza de detectie		
Histereza domeniu de detectie	[%]	1...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiale		Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Indicații	Articol scos din productie	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		

Conector: 1 x 7/8"



Racord



Indicații : siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A actionare rapida