



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGH501

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

#### Caracteristicile produsului

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Carcasa    | Formă constructivă filet    |

#### Aplicatie

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
|--------------------------|-----------------------|

#### Date electrice

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...55 DC                  |
| Consum de energie [mA]          | 30; ((24 V))                |
| Clasa de protectie              | II                          |
| Protectie la polaritate inversa | da                          |
| Tip lumină                      | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Lungime de unda [nm]            | 880                         |

#### Iesiri


|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                        | PNP                  |
| Functii de iesire                                     | Dark ON              |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                  |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 250                  |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 160                  |
| Protecție la scurtcircuit                             | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri |
| Protectie suprasarcina                                | da                   |



## Senzor reflexiv difuz

OGT-DPKG

| Raza de detectie              |                      |                                                   |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Domeniu                       | [mm]                 | 2...100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
| Condițiile mediului           |                      |                                                   |
| Temperatură de ambianță       | [°C]                 | -25...80                                          |
| Protecție                     |                      | IP 67                                             |
| Teste / certificari           |                      |                                                   |
| Ecranare electromagnetică     | EN 60947-5-2         |                                                   |
|                               | EN 55011             | Clasa B                                           |
| Date mecanice                 |                      |                                                   |
| Carcasa                       |                      | Formă constructivă filet                          |
| Dimensiuni                    | [mm]                 | M18 x 1                                           |
| Desemnarea firului            |                      | M18 x 1                                           |
| Materiale                     |                      | alama nichelată                                   |
| Material lentila              |                      | Sticlă                                            |
| Afisaj / elemente de operare  |                      |                                                   |
| Display                       | Stare de funcționare | 1 x LED, galben                                   |
| Accesorii                     |                      |                                                   |
| Articole livrate              |                      | piulite de blocare: 2                             |
| Observații                    |                      |                                                   |
| Unitate de ambalare           |                      | 1 buc.                                            |
| Conectare electrică           |                      |                                                   |
| Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |                      |                                                   |
| Racord                        |                      |                                                   |



BN = Culoarea conecticii :  
 BU = maro  
 BK = albastru  
 BK = negru