


Amplificator fibră optică

OGF-HPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	< 0,08; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	< 15; (Senzor reflexiv difuz)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	Formă constructivă filet
---------	--------------------------

**Amplificator fibră optică**

OGF-HPKG

Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		alama nichelată

Afisaj / elemente de operare


Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
	piuliță olandeză

Observații

Observații	Light ON corespunde funcției de ieșire NC pentru fibra optica de tip bariera corespunde funcției de ieșire NO pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electricăCablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²**Racord**

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru