


Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-5000-BPKG

Articol scos din productie

Articole alternative: TW7011 + E35061 + E35065

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Carcasa

cilindric

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da

Iesiri

Model electric	PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400
Frecvența de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-5000-BPKG

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Histereza domeniu de detectie	[%]	1...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	940
Date mecanice		
Carcasa	cilindric	
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiale	Capsula: alama strat alb bronz	
Material lentila	Sticlă	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Fibră optică cu furtun elicoidal de aluminiu	
Observații		
Indicații	Articol scos din productie	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x 7/8"		





Senzor de temperatura in infrarosu

OWF-5000-BPKG

Racord

