


Senzor reflexiv difuz

OGT-HNKG/US-100-DNS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Carcasa

Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...55 DC

Consum de energie [mA]

10; ((24 V))

Clasa de protectie

II

Protectie la polaritate inversa

da

Iesiri

Model electric

NPN

Functii de iesire

Light ON

Caderea de tensiune Max. a
iesirii de comutare DC [V]

2,5

Curentul permanent pe
iesirea de comutare DC [mA]

250

Frecventa de comutare DC [Hz]

160

Protectie la scurtcircuit

da

Tipul protectiei la scurt-circuit

pe bază de impulsuri

Protectie suprasarcina

da

Raza de detectie

Domeniu [mm]

< 100; (Hartie alba 200 x 200 mm)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...80



Senzor reflexiv difuz

OGT-HNKG/US-100-DNS

Protecție	IP 65
-----------	-------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	alama nichelată
Material lentila	Sticlă

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

