


Senzor de temperatura in infrarosu

OWS-7520-BPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TW7001 + E35065

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Carcasa	cilindric
---------	-----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Histereza domeniu de detectie [%]	1...15
-----------------------------------	--------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protectie	IP 65



Senzor de temperatura în infraroșu

OWS-7520-BPKG

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 58 / L = 150
Materiale	Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila	Sticlă

Afișaj / elemente de operare


Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"



Racord

