

Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/10M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGT301

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane

Caracteristicile produsului

Carcasa

Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 10...36 DC

Consum de energie [mA] < 30

Clasa de protectie II

Protectie la polaritate inversa da

Iesiri

Model electric PNP

Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)

Caderea de tensiune Max. a
iesirii de comutare DC [V] 2,5Curentul permanent pe
iesirea de comutare DC [mA] 200

Frecventa de comutare DC [Hz] 500

Protecție la scurtcircuit da

Tipul protecției la scurt-circuit pe bază de impulsuri

Protectie suprasarcina da

Raza de detectie

Domeniu [mm] < 600; (Hartie alba 200 x 200 mm)

Distanța ajustabilă da

Diametrul maxim al spotului [mm] 169

Dimensiunile spotului de
lumina se refera la la distanță maximă de tastare

Condițiile mediului



Temperatură de ambianță [°C] -25...80



Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/10M

Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		Formă constructivă filet	
Dimensiuni [mm]		M18 x 1 / L = 63	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		inox (1.4404 / 316L); PBT	
Material lentila		PMMA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Racord			



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru