



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGS501

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 17
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție


Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 15
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	2000



Senzor de tip bariera emitor

OGS-00KG/10M

Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...80
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetă		EN 60947-5-2	Clasa B
		EN 55011	
Date mecanice			
Carcasa		Formă constructivă filet	
Dimensiuni		[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		PBT	
Material lentila		PMMA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
Racord			



BN = Culoarele conecticii :
 BU = maro
 albastru