



Senzor de tip bariera emitor

OGS-OOKG/V4A/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGS301

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 17
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție


Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 15
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	2000
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere



Senzor de tip bariera emitor

OGS-00KG/V4A/6M

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		inox (1.4404 / 316L); PBT
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Racord		



BN = Culoarele conecticii :
 BU = maro
 albastru