



Senzor de tip bariera receptor

OGELFPKG/B1/V4A/US-100



Protectie suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Emitator / receptor	Receptor	
Rază de acțiune [m]	< 60	
Distanța ajustabila	da	
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm]	3	
Diametrul maxim al spotului [mm]	150	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-10...50	
Protectie	IP 68; IP 69K	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 70,5	
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PBT	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit		
		



Senzor de tip bariera receptor

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Racord



2

leșirea funcției de control