

Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGT300

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; leșirea funcției de control
Principiu de funcționare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 32
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Funcții de ieșire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Leșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de verificare funcționalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării [mA]	10
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/US-100

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție	
Domeniu [mm]	< 600; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Distanță ajustabilă	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	169
Dimensiunile spotului de lumină se referă la	la distanță maximă de tastare

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 68; IP 69K

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Carcasă	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 70,5
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PBT
Material lentilă	PMMA

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
---------------------	--

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/US-100

Racord



2 leșirea funcției de control

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

