




Senzor de tip bariera emitor

OHS-00KG/2M

Articol scos din productie

Articole alternative: O8S200

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660
Tip. pe viata [h]	75000
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C]	25

Iesiri

Protectie suprasarcina	da
------------------------	----

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 1,2
Diametrul maxim al spotului [mm]	10
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	Rază de acțiune

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...50
Protectie	IP 67



Senzor de tip bariera emitor

OHS-00KG/2M

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica

EN 60947-5-2

Date mecanice

Greutate [g]

26,8

Carcasa

rectangular

Dimensiuni [mm]

25,1 x 7,6 x 12,5

Materiale

ABS

Material lentila

PMMA

Aliniere lentila

optica laterala

Observatii


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrica

Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,09 mm²

Racord



BN =

Culorile conecticii :

maro

BU =

albastru