


Senzor optic retro-reflexiv

OHP-DPKG/0,20M/AS

Articol scos din productie

Articole alternative: O8P204

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Tip. pe viata [h]	75000
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C]	25

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	800
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor optic retro-reflexiv

OHP-DPKG/0,20M/AS

Raza de detectie		
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	0,8; (Oglindă reflector Ø 35 E20004)
Distanța ajustabilă		nu
Diametrul maxim al spotului	[mm]	10
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		Rază de acțiune
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	< 0,6
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...50
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	14,9
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Materiale		ABS
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	domeniu nesigur	1 x LED, galben iluminare intermitenta
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 0,2 m, PVC		
Conector: 1 x M8; codificare: A		
		



Senzor optic retro-reflexiv

OHP-DPKG/0,20M/AS

Racord

