




Senzor reflexiv difuz

OIT-FPKG/PLANSHB




Caracteristicile produsului		
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Capsula	Formă constructivă filet	
Aplicatie		
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	30; ((24 V))
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Lungime de unda	[nm]	880
Iesiri		
Model electric	PNP	
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	



Senzor reflexiv difuz

OIT-FPKG/PLANSHB

Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Domeniu		[mm]	< 150; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Distanța ajustabila		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...80
Protecție		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
MTTF		[ani]	659
Date mecanice			
Greutate		[g]	121
Capsula		Formă constructivă filet	
Dimensiuni		[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5	
Materiale		PBT; PPO modificat	
Material lentila		PMMA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2 Șurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5			
Racord			





Senzor reflexiv difuz

OIT-FPKG/PLANSHB

diagrame si grafice

