


Senzor reflexiv difuz

OITGFNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Carcasa

Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...55 DC

Consum de energie [mA]

15; ((24 V))

Clasa de protectie

II

Protectie la polaritate inversa

da

Iesiri

Model electric

NPN

Functii de iesire

Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)

Caderea de tensiune Max. a
iesirii de comutare DC [V]

2,5

Curentul permanent pe
iesirea de comutare DC [mA]

250

Frecventa de comutare DC [Hz]

80

Protectie la scurtcircuit

da

Tipul protectiei la scurt-circuit

pe bază de impulsuri

Protectie suprasarcina

da

Raza de detectie

Domeniu [mm]

< 80

Distanța ajustabilă

da



Senzor reflexiv difuz

OITGFNKG

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2 Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
...2,5 mm ² ; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5		
Racord		

