



Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/FO/AS



1 Butoane fără funcție




Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...30 DC
Consum de energie [mA]		< 19
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda [nm]		660
Iesiri		
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Emitator / receptor		Emita#or



Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/FO/AS

Rază de acțiune	[m]	< 10
Diametrul maxim al spotului	[mm]	1000
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	1773
Date mecanice		
Greutate	[g]	26,5
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	35 x 24 x 11
Materiale		Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică frontală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		Fixare de bază: 1, E20964
		Șuruburi: 2 x M3 x 16
		#aibe elastice: 2
		Piulițe: 2
Observații		
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M8; codificare: A		





Senzor de tip bariera emiator

OJS-00KG/FO/AS

Racord

