


Senzor de tip bariera emitor

OJS-OKG/FO/0,15/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OJ5108

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane fără funcție

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Principiu de functionare	Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 19
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Protectie suprasarcina	da
------------------------	----



Senzor de tip bariera emitor

OJS-00KG/FO/0,15/US

Raza de detectie		
Emitator / receptor	Emita#or	
Rază de acțiune [m]	< 10	
Diametrul maxim al spotului [mm]	1000	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...60	
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate [g]	0,054	
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni [mm]	35 x 24 x 11	
Materiale	Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS	
Material lentila	Sticlă	
Aliniere lentila	optică frontală	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Fixare de bază: 1, E20964	
	Șuruburi: 2 x M3 x 16	
	#aibe elastice: 2	
	Piulițe: 2	
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 0,15 m, PUR		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Hytrel 8068; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit		
		



Senzor de tip bariera emitator

OJS-00KG/FO/0,15/US

Racord

