


Senzor laser de tip bariera

OJSLOOKG/SO/AS



1 Butoane



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Clasa protecție laser	1
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 12
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	650
Tip. pe viața [h]	50000

Iesiri

Protecție suprasarcină	da
------------------------	----

Raza de detecție

Emitator / receptor	Emita#or
---------------------	----------



Senzor laser de tip bariera

OJSLOOKG/SO/AS

Rază de acțiune	[m]	< 15
Distanța ajustabilă		nu
Diametrul maxim al spotului	[mm]	24
Dimensiunile spotului de lumina se referă la		la distanță maximă de atingere

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-10...60
Protecție		IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Clasa protecție laser		1
Note despre protecția laser	Atenție:	lumina laser
	laser clasa:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		în conformitate c 21 CFR 1040 cu excepția abaterilor în conformitate cu Notificarea Laser Nr. 50, din Iunie 2007.
MTTF	[ani]	918

Date mecanice

Greutate	[g]	27,6
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	35 x 11 x 24
Materiale		Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Accesorii

Articole livrate	Șuruburi: 2
	#aibe elastice: 2
	Piulițe: 2

Observații

Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M8; codificare: A





Senzor laser de tip bariera

OJSLOOKG/SO/AS

Racord

