


OJP200



Senzor optic retro-reflexiv

OJP-DPKG/SO/AS



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protectie la scurtcircuit	da



Senzor optic retro-reflexiv

OJP-DPKG/SO/AS

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detecție		
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	1,8; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		nu
Diametrul maxim al spotului	[mm]	64
Dimensiunile spotului de lumină se refera la		la distanță maximă de atingere
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	905
Date mecanice		
Greutate	[g]	15,6
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	35 x 11 x 24
Materiale		ABS; SEPS
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală
Afișaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		

Conector: 1 x M8; codificare: A





Senzor optic retro-reflexiv

OJP-DPKG/SO/AS

Racord

