


Amplificator fibră optică

OKF-FPKG/6M



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	30; ((24 V))
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	120
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	0...0,12; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	0...40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului



Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 65



Amplificator fibră optică

OKF-FPKG/6M

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	529
Date mecanice		
Greutate	[g]	290
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	50 x 19 x 35
Materiale		PPO modificat
Aliniere lentila		optica laterala
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de functionare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Surubelniță	
	Șuruburi: 2 x M4 x 25	
	Saibe: 2	
	#aibe elastice: 2	
	Piulițe: 2	
Observații		
Observații	Light ON corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera	
	corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz	
	Dark ON corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera	
	corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrica		
Cablul: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Racord		



Culorile conectiei :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru

WH = alb