


Senzor de tip bariera emitor

OLS-00KG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5S500 + E11509 + E21122

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane fără funcție

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 22
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Protectie la supratensiune	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 25
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	2500



Senzor de tip bariera emitor

OLS-00KG

Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere
--	--------------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	75 x 27 x 62
Materiale	PA; PBT
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5

Racord

