




Senzor de presiune cu display

PE-025-REG14-MFRKG/US/ I/E



- 1 Display alfanumeric 4-digiti rosu/verde
- 2 LED-uri Unitate afişaj / Stare de funcţionare
- 3 Buton de programare
- 4 partea superioara a carcasei poate fi rotita 345°
- 5 Etanşare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1		
Domeniu de masura	-1...25 bar	-14,5...362,5 psi	-0,1...2,5 MPa
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5; DIN EN ISO 1179-2		

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite		
Element de măsură	celula de masurare a presiunii ceramic-capacitiva		
Aplicatie	pentru utilizarea industrială		
Mediu	Medii lichide și gazoase		
Temperatura mediului [°C]	-25...80		
Varf de presiune Min.	350 bar	5075 psi	35 MPa
Rezistență la presiune	150 bar	2175 psi	15 MPa
Rezistență la vacuum [mbar]	-1000		
Tipul de presiune	presiune relativa		

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)		
Consum de energie [mA]	< 35		
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)		
Clasa de protectie	III		
Protectie la polaritate inversa	da		



Senzor de presiune cu display

PE-025-REG14-MFRKG/US/ /E

Timp de intarziere la pornire [s]	0,3
Watchdog integrat	da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	---

Iesiri

Numarul total de iesiri	2
Semnal de ieșire	semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil)
Model electric	PNP/NPN
Numar de iesiri digitale	2
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	< 500
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent [mA]	4...20; (scalabil 1:5)
Sarcina max. [Ω]	500
Iesire analogica in tensiune [V]	0...10; (scalabil 1:5)
Min.Rezistena la sarcina [Ω]	2000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura	-1...25 bar	-14,5...362,5 psi	-0,1...2,5 MPa
Punct de comutare SP	-0,85...25 bar	-12...362,5 psi	-0,085...2,5 MPa
Punct de reset rP	-0,95...24,9 bar	-13,5...361 psi	-0,095...2,49 MPa
Punct pornire analogic	-1...20 bar	-14,5...290 psi	-0,1...2 MPa
Punct capăt analogic	4...25 bar	58...362,5 psi	0,4...2,5 MPa
În pași de	0,05 bar	0,5 psi	0,005 MPa

Precizia / Devieri

Precizia punctului de comutare [% din interval]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
Repetabilitate [% din interval]	< ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită)
Deviatia histerezis [% din interval]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilitate pe termen lung [% din interval]	< ± 0,05; (Turn down 1:1; la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K]	0,2; (-25...80 °C)
Interval coeficient de temperatura	0,2; (-25...80 °C)



Senzor de presiune cu display

PE-025-REG14-MFRKG/US/ /E

[% din interval / 10 K]			
Indicații		acuratetea punctului de comutare, eroare de liniaritate sub DNV GL: < ± 1%: < ± 1%	
Timpi de raspuns			
Timp răspuns	[ms]	< 1,5	
Timp de întârziere ajustabil dS, dr	[s]	0...50	
Amortizarea valorii de proces dAP	[s]	0...4	
Amortizare pentru iesirea analogica dAA	[s]	0...4	
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice	[ms]	3	
Software / Programare			
Optiuni de parametrizare		histerezis / fereastră; normal deschis / normal inchis; intarziere la oprire/pornire; Amortizare; Unitate afișaj; curent/tensiune de iesire	
Interfete			
Interfata de comunicatie		IO-Link	
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Profil		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Mod SIO		da	
Tip port master necesar		A	
Date de proces analogice		1	
Date de proces binare		2	
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	2,3	
ID-uri de dispozitive suportate		Tip de operare	ID-ul dispozitivului
		default	462
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100	
Protectie		IP 65; IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Rezistență la șoc		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ani]	161	
Aprobare UL		Numar certificare UL	J012
Directiva privind echipamentele sub presiune		Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	
Date mecanice			
Greutate	[g]	261	
Materiale		inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM	
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9 %; ceramica); EPDM	

PE2593



Senzor de presiune cu display

PE-025-REG14-MFRKG/US/ /E

Cicluri de presiune Min.	100 milioane
Moment de strângere [Nm]	25...35; (cuplul recomandat de strângere; În func#ie de ungere, de etan#are #i presiune)
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5; DIN EN ISO 1179-2
Etan#are conexiune de proces	EPDM
Element restrictor integrat	nu (se poate adauga ulterior)

Afisaj / elemente de operare

Display	Unitate afişaj	3 x LED, verde (bar, psi, MPa)
	Stare de funcţionare	2 x LED, galben
	Valoari masurate	Display alfanumeric, rosu/verde 4-digiti

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord



OUT1	iesire de comutare sau IO-Link
OUT2	iesire de comutare sau iesire analogica
	Culori conform DIN EN 60947-5-2
	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb