




Senzor de tip bariera emitor

OMS-000W/LS-500



Receptor în optică inferioară
Emitător în optică superioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	24...240 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	6
Clasa de protectie		II
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880
Tip. pe viata	[h]	100000
Temperatura de referinta pentru durata de viata	[°C]	25

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	nu
---------------------------	----

Raza de detectie

Emitator / receptor		Emita#or
Rază de acțiune	[m]	< 50
Distanța ajustabilă		nu
Diametrul maxim al spotului	[mm]	320



Senzor de tip bariera emiator

OMS-000W/LS-500

Dimensiunile spotului de lumina se refera la	Rază de acțiune
--	-----------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...40
Protecție	IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	187,787
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	73 x 45 x 49
Materiale	ABS fibra de sticla armata
Material lentila	PMMA
Aliniere lentila	optică laterală

Afisaj / elemente de operare


Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A; Blocare: Aluminiu, necolorat eloxat



Racord

