




Senzor de tip bariera emitor

OMS-OOKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Receptor în optică inferioară
Emițător în optică superioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 80
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 50
Distanța ajustabilă	nu



Senzor de tip bariera emitor

OMS-00KG/US-100

Diametrul maxim al spotului [mm]	320
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	Rază de acțiune

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...40
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
---------------------------	----------------------

Date mecanice

Greutate [g]	68,039
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	73 x 45 x 49
Materiale	ABS fibra de sticla armata
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare


Display	Operare	1 x LED, verde
---------	---------	----------------

Observatii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Aluminiu, necolorat eloxat



Racord

