




Amplificator fibră optică

OO5-FPKG/M16/GL6



1 Fixare pe șine DIN



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Caracteristici speciale		leșirea funcției de control
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		12...36 DC
Consum de energie [mA]		50; ((24 V))
Consumul max. de energie [VA]		1,2
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda [nm]		630
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)



Amplificator fibră optică

OOF-FPKG/M16/GL6

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
Ieșirea funcției de control		da
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării	[mA]	200
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC	[mA]	200
Frecvența de comutare DC	[Hz]	1000
Atenție la frecvența de comutare	[Hz]	tipic
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Funcție timp	[s]	0,001...0,1
Raza de detecție		
Rază de acțiune	[m]	< 0,4; (Barieră optică)
Domeniu	[mm]	0...200; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă		da
Software / Programare		
Opțiuni de parametrizare		setare automată și manuală a punctului de comutare; funcții logice AND, OR; al doilea punct de comutare
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate	[g]	548,5
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	76,5 x 123,9 x 70,7
Număr de canale		6
Conexiune prin fibră optică		FE-00 / FT-00
Materiale		Capsula: ABS; fereastra de afișare: PMMA; Indicator LED: SEPS; Capac: Zinc turnat sub presiune stratificat cu material plastic (PA)
Aliniere lentila		optică laterală
Afișaj / elemente de operare		
Display		Grafică completă Display LCD, rotirea displayului este posibilă la 180° alegerea limbii (Germană, Engleză, Franceză)
	Stare de funcționare	6 x LED, galben
Lacăt electronic		da
Accesorii		
Articole livrate		sina: 1 x 113 mm, EN 60715




Amplificator fibră optică

OO5-FPKG/M16/GL6


Observații	
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M16



Racord



- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6

O leșirea funcției de control